

定期メンテナンスのご案内

タニタのアルコール検知器は精度保証のため、1年または測定上限回数に応じた定期的なメンテナンスが必要になります。

*センサー期限を超えると定期メンテナンスをお受けできなくなることがあります。*メンテナンスについては、タニタとお客様の直接契約となります。

	FC-1200	FC-1000
センサー寿命	20000回^{*1}または使用開始^{*2}から1年間 (どちらか早い方)	10000回または使用開始^{*2}から1年間 (どちらか早い方)
定期メンテナンス	定期メンテナンス 1回 ¥14,000(税抜)^{*3}	

*1 0.05mg/L以上の呼気測定を続けた場合、センサー使用時間が短くなります。
*2 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。
*3 2024年10月以降に本体をご購入されたユーザーの価格です。

定期メンテナンスの流れ



定期メンテナンス実施の注意点

- ・メンテナンスの案内はメールで行いますので、メールが受信できる環境をご用意ください。
- ・必ず今まで使用していた機器の返却をお願いします。ご返却いただけない場合は、¥10,000(税抜・事務手数料含む)を請求させていただきますのでご了承願います。
- ・メンテナンス実施後、1年以内に使用を停止した場合でもメンテナンス費用の返金はいたしません。
- ・定期メンテナンスを期間内に実施しなかった機器は、メンテナンス対応終了となります。対応終了後の定期メンテナンスの申し込みはできません。
- ・1年以内に測定回数が上限に達した機器のメンテナンスに関しては、タニタまでご連絡ください。

購入・定期メンテナンスに関するお問い合わせ **TEL: 03-3558-8118** お問い合わせ全般 **MAIL: alblo-info@tanita.co.jp**

⚠ 道路交通法第65条には、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、および販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。

株式会社 **タニタ** 本社 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

東京営業所 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 03(3558)8111(代表) FAX03(3558)0335
 大阪営業所 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中1-3-15 06(6784)2811(代表) FAX06(6784)2778
 名古屋営業所 〒465-0072 愛知県名古屋市中区栄2-707 052(704)2201(代表) FAX052(704)2221
 福岡営業所 〒812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-2-6 092(575)5761(代表) FAX092(575)5617
 北日本営業所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区藤岡1-6-8 022(299)7161(代表) FAX022(299)7163
 (株)タニタ秋田 〒014-0113 秋田県大仙市堀内下田茂木28-1 0187(66)2122(代表)
 お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2 アビダイヤル(有料) ☎0570-09655 受付時間9:00~18:00(平日を除く月~金)
 (株)タニタ本社・東京営業所・大阪営業所・(株)タニタ秋田は、ISO9001の認証登録事業所です。
 ©表示価格をはじめ、このカタログの内容は2024年6月現在のものです。 <https://www.tanita.co.jp/>
 ©商品のデザイン・仕様・価格は変更になることもありますのでご了承ください。 ©2024 TANITA Corporation

【販売店】
株式会社 テレコム
 東京本社 TEL 03-3762-5091
 東北支店 TEL 022-344-7189
<https://www.telcom-net.co.jp/>

TANITA

Healthy Habits for Happiness

燃料電池式アルコール検知器

FC-1200 / FC-1000

ALBLO
 タニタ - アルプロ

安全をはかる、
 タニタのアルコール検知器



簡単・高精度・低コストなタニタ のアルコール検知器

FC-1200 / FC-1000 なら

—— タニタのアルコール検知器は全てJ-BAC認定機器 ——



J-BAC(アルコール検知器協議会)とは、アルコール検知器の技術や品質の向上、ならびにアルコール検知器の普及・啓蒙を目的に2015年4月8日に設立。タニタはじめ75社(正会員74社・準会員1社)*が加盟しています。
*2024年5月時点

1 導入が楽々

置き場所に困らないコンパクト設計。
履歴管理もお使いのPC※1で可能。

※1 別売の管理ソフトとWindows対応PCが必要です。

2 使用が楽々

測定者は電源を入れて吹き込むだけ。
管理者はデータの確認・出力作業も簡単。

3 メンテナンスが楽々

メンテナンス時期は、メールでお知らせ、そのままメールで注文。
リフレッシュ品に丸ごと交換するだけの簡単メンテナンス。

タニタ アルコール検知器

ALBLO
タニタ - アルプロ

事業規模・ニーズに合わせた最適な運用方法をご提案

PCでの履歴管理をする場合

CASE 1

事務所での測定

\ FC-1200+管理ソフトのセット /



FC-1200

FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳)
FC-1200 ¥50,000
FC-1200PC ¥40,000
¥90,000 (税抜) ~

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・泊まり業務がない運送業者(事業者)様
- ・営業スタッフの安全管理をしたい企業様
- ・作業現場の安全管理をしたい企業様

■自分のIDを入力して吹き込むだけの簡単測定!



CASE 2

外出先での測定

\ FC-1000+管理ソフトのセット /



FC-1000

FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳) 別途、Android™スマートフォンが必要
FC-1000 ¥38,000
FC-1200PC ¥40,000
¥78,000 (税抜) ~

*AndroidはGoogle LLCの商標です。

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・泊まり業務がある運送業者(事業者)様
- ・直行直帰の営業スタッフが多い企業様
- ・テレワーク業務を検討されている企業様

■スマートフォン連携で外出先の結果も確認可能!



CASE 3

事務所・外出先両方での測定

\ FC-1200+FC-1000+管理ソフトのセット /



FC-1200

FC-1000

FC-1200PC (別売管理ソフト)

【初期費用】 (内訳) 別途、Androidスマートフォンが必要
FC-1200 ¥50,000
FC-1000 ¥38,000
FC-1200PC ¥40,000
¥128,000 (税抜) ~

◆こんな企業・事業者におすすめ

- ・事務所からの出発、泊まり業務の両方がある運送業者(事業者)様
- ・営業スタッフの安全管理をしたい企業様

■PCソフトで測定結果を一括確認管理・CSV形式での出力も楽々!



PCでの履歴管理が不要の場合

測定結果をすぐに印刷

\ FC-1200 + OP-203P /



FC-1200

OP-203P

【初期費用】 (内訳)
FC-1200 ¥50,000
OP-203P ¥50,000
OP-300 ¥3,000
¥103,000 (税抜) ~

単独使用での測定

\ FC-1200 or FC-1000 /



FC-1200

FC-1000

対面での確認や紙での管理、運転前後のチェックに

【初期費用】 (内訳)
FC-1200 ¥50,000
FC-1000 ¥38,000
¥38,000 (税抜) ~

FC-1200

管理者の幅広いニーズに応える 複数名の使用に適した拠点測定モデル



J-BAC外部認定番号 JB10001-5

メーカー希望小売価格 **¥50,000** (税抜)



PC管理ソフトFC-1200PCをインストールしたPCとつないで設置型として使用可能
*管理ソフトUSBケーブルは別途です。



単独でも使用可能



感熱式プリンターを直接つないで測定結果の印刷が可能
*感熱式プリンター/プリンター用紙は別売です。

- 電源を入れて息を吹き込むだけ、測定時間 約15秒。
- センサー寿命は20000回*¹または使用開始*²から1年*³(どちらか早い方)。
- 手のひらサイズのコンパクトな設計。
- 本体メモリーに3ID×100件分測定データ保存(IDは都度変更可能)。
本体に保存された測定データを、あとからPCへ取込み可能(顔写真なし)。

*¹ 0.05mg/L以上の呼吸測定を続けた場合、センサー使用時間が短くなります。
*² 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。
*³ センサーは最大使用時間累計56時間もしくは使用開始400日有効です。

FC-1200/FC-1000用 PC管理ソフト **FC-1200PC**

(USBシリアルケーブルFC-1200SE付属)

メーカー希望小売価格 **¥40,000** (税抜)

対応OS: Windows*10、11 (64bit)

○管理者PC画面



○顔写真印刷結果例



○複数拠点の測定結果の管理方法



○メール送信機能を使用した場合

PCからPCへ測定結果を送信することで、別事業所の結果も確認可能(送信先は3件まで)



特徴

- 1台のソフトで複数台のPCにインストール可能。同一企業内ならインストール台数の制限なし。
- 測定結果は顔写真と合わせて保存可能。
*PC内蔵カメラでは、写真撮影が上手くいかない場合があります。
*外付けWEBカメラとして「ロジカル社HDWEBCAM C270N」の使用を推奨しています。
- 測定結果はCSV出力または顔写真と合わせて印刷可能。
- アラートメール機能搭載。
アルコールを検知したら管理者に通知。
最大3人まで送信できるので見逃しも防止。
- 登録人数は1PCにつき最大2000人。登録・削除は一括で可能。
- 測定タイミングの選択可能(出庫or帰庫)。
- 測定者の状態をメモで保存&確認できる勤務時チェック機能搭載。
- 社内の共有サーバーやメール送信機能を使用することで、他事業所での測定結果の管理・確認が可能。
- FC-1000+スマートフォンの測定結果を受信可能。

*Windows*は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または、登録商標です。

FC-1000

スマートフォンをつないで 外出先での管理に対応した測定モデル




J-BAC外部認定番号 JB10001-2

メーカー希望小売価格 **¥38,000** (税抜)



単独でも使用可能



スマートフォンをつないで最大3カ所まで測定結果を送信可能
*対応アプリはplayストアよりダウンロードが必要です。



対応スマートフォン
一覧はこちらから→

- スマートフォン連携で遠隔地の測定結果と顔写真をリアルタイムで管理ソフト(FC-1200PC)に送信可能(Androidのみ対応)。
- センサー寿命は10000回または使用開始*¹から1年(どちらか早い方)。
- 本体メモリーに3ID×100件分測定データ保存(IDは都度変更可能測定データの外部出力不可)。

*¹ 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。

FC-1200仕様

検知方式	燃料電池式センサー
センサー寿命	20000回* ² または使用開始* ³ から1年間(どちらか早い方) *センサーの使用時間累計55時間もしくは使用期間365日経過で、本体LCDに「sensor」が点滅。センサーの使用時間累計58時間もしくは使用期間400日経過で使用できなくなります。
メモリー	300件(3IDまで登録可能、1IDにつき100件まで保存可能) *FC-1200のみ、FC-1200PCへのメモリー出力可能。
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~0.25mg/L(0.01mg/L単位表示) 0.05mg/L未満は0.00mg/L単位表示
電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本 または ACアダプター(DC6V 500mA) または シガーアダプター(DC12V/24V対応)
使用温度範囲	5~35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0~40℃(結露なきこと)
商品寸法	約 幅72×高さ145×奥行33mm
質量	約212g(乾電池含む、キャップ含む)
主な材質	ABS、PP(マウスピース)
製造国	中国

*² 0.05mg/L以上の呼吸測定を続けた場合、センサー使用時間が短くなります。*³ 「使用開始」とはタニタ出荷日の翌月初日です。

FC-1000仕様

検知方式	燃料電池式センサー
センサー寿命	10000回または使用開始* ³ から1年間(どちらか早い方) *センサーの使用回数8000回以上になると本体LCDに「sensor」が点滅。10000回以上になると本体LCDに「sensor」が点灯。10200回以上になると使用できなくなります。
メモリー	300件(3IDまで登録可能、1IDにつき100件まで保存可能) *外部出力不可。
呼気中アルコール濃度測定範囲	0.00~2.00mg/L(0.01mg/L単位表示) 0.05mg/L未満は0.00mg/L単位表示
電源	DC3V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本 または ACアダプター(DC6V 500mA) または シガーアダプター(DC12V/24V対応)
使用温度範囲	5~35℃(結露なきこと)
保管温度範囲	0~40℃(結露なきこと)
商品寸法	約 幅72×高さ145×奥行33mm
質量	約212g(乾電池含む、キャップ含む)
主な材質	ABS、PP(マウスピース)
製造国	中国

デジタルタコグラフ(デジタコ)と直接連動できるモデルもご用意

直接連動できるFC-1200Fもご用意しております。詳しくは、富士通デジタコ取扱店までお問い合わせください。

